



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

Catalogo prodotti

Laboratorio > Bilance

TERMOBILANCIA ELETTRONICA

TERMOBILANCIA ELETTRONICA portata 160 gr sens. 0,001gr a norma UNI11085





BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

TERMOBILANCIA ELETTRONICA a norma UNI11085 Metodo ponderale determinazione umidità murature. Risoluzione 0,001 gr Per determinare il contenuto di umidità dei campioni. Indicazione UR%, residuo secco %, ATRO %. Fornetto di essiccazione rivestito internamente in acciaio inox. Visualizzazione LCD retroilluminata. Riscaldamento ottenuto mediante lampada alogena con emissione all'infrarosso Termoresistenza PT 100, per temperatura Regolazione della temperatura a microprocessore, con lettura digitale da + 35°C a +160°C con incrementi di 1°C. Tempo di risposta termica da 50°C a + 100°C, circa 60 sec. 5 programmi essiccazione memorizzabili Portata massima 160 g., con sensibilità di 0,001 g. Dimensioni piatto prova \varnothing 100 mm Portata minima di sostanza da essiccare, 3 g. Uscita dati RS232C, per Stampante o PC. Alimentatore : 110-230 50/60 Hz spine EU/UK/USA Fornetto: 230V AC 50/60Hz, 400W Dimensioni 345x215xh240 mm Peso 4,8 Kg

ultima modifica: 3-/0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
73545	TERMOBILANCIA ELETTRONICA portata 160 gr sens. 0,001gr a norma UNI11085		